

Benutzerdefinierte Graphitgefüllte Ptfе-Stangen Für Fortschrittliche Industrielle Anwendungen

Artikelnummer: PL-07



Einführung

Hochleistungs-PTFE-Stangen mit Graphitfüllung für Dichtungen, Lager und Isolatoren. Überlegene Verschleißfestigkeit, Selbstschmierung und chemische Beständigkeit. Fordern Sie noch heute ein Angebot an!

[Mehr erfahren](#)

Eigenschaft	Einheit	Standardwert
Dichte	g/cm ³	2,14 ~ 2,3
Erweichungstemperatur	°C	317 ~ 327
Zugfestigkeit	Mpa	13,72 ~ 34,3
Dehnung	%	150 ~ 400
Druckfestigkeit	kg/cm ²	12
Verschleißfestigkeit (Taber)	mg/1000 Zyklen	6,4
Shore-Härte	Shore D	D50 ~ 55
Biegemodul	10 ³ kg/cm ²	3,5 ~ 6,3